



ESTEREOMICROSCOPIOS BINOCULARES CON Y SIN ZOOM



IA-110 con zoom

- * **Enfoque por mandos** a ambos lados, por piñón y cremallera.
- * **Precisas imágenes** sobre un amplio campo de visión.
- * **Cabezal inclinable** a 45° que asegura un uso práctico y una observación cómoda.
- * **Distancia interpupilar** ajustable entre 55 y 75mm.
- * **Rango de ajuste** ocular dióptrica $\pm 5D$
- * **2 juegos de objetivos** que garantizan una rápida ampliación de imagen.



IA-111 sin zoom

- * **1 par de oculares** WF10X.
- * **1 par de anteojeras**.
- * **En el modelo IA-111** con un simple giro de la torreta cambia el aumento.
- * **En el modelo IA-110** cambia el aumento mediante el mando.
- * **Base estable** con pinzas de sujeción.
- * **Iluminación** de 6V 10W
- * **Luz regulable** en intensidad en el modelo IA-110

Modelo	Objetivos	Oculares	Aumentos totales	Campo visual (mm)	Platina	Iluminación	Distancia de trabajo (mm)	Medidas (mm) Ancho X Fondo X Alto
IA-111	2X 4X	WF10	20X 40X	10.0 5.0	Glaseada	Incidente transmitida	57	117 X 190 X 270
IA-110	2X 4X	WF10	20X 40X	10.0 5.0	Glaseada	Incidente transmitida	105	220 X 160 X 340

APLICACIONES: Puede usarse generalmente en la disección, observación, estudio de animales y/o plantas, en la industria electrónica en el montaje e inspección de instrumentos y materias de precisión.

Está también recomendado para la formación y estructuras en los campos de educación, ciencia, investigación, geología y arqueología entre otros.

inserbo.com



